



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Reflex została wyposażona w wewnętrzny odbłyśnik, dzięki czemu większość strumienia świetlnego kieruje w dokładnie wyznaczone miejsce. W efekcie ten sam poziom oświetlenia można uzyskać przy połowie liczby lamp w oprawie. Dlatego lampa nadaje się przede wszystkim do opraw o prostym odbłyśniku lub w ogóle pozbawionych odbłyśnika.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	3 350 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93,1 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,0 W
Lamp Current (Nom)	0,440 A


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Reflektor
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055953140
Kod zamówienia	55953140
Materiał Nr (T2NC)	928048408479

MASTER TL-D Reflex

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500559531
Numerator - Packs per outer box	25


EAN/UPC – Opakowanie	8711500559548
----------------------	---------------

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

