



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Reflex lambası, dahili reflektörü sayesinde ışığın çoğunu size gereken yere yönlendirir. Böylece, armatürdeki lambaların yalnızca yarısını kullanarak aynı aydınlatma düzeyinin elde edilmesine olanak tanır. Bu nedenle, yalnızca basit bir reflektöre sahip veya hiç reflektör bulunmayan aydınlatma armatürlerinde kullanım için idealdir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	3.350 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93,1 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	36,0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,440 A


Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Reflektör
Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	42 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25
Tam ürün adı	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Tam ürün kodu	871150055953140
Sipariş kodu	55953140
Malzeme No. (12NC)	928048408479

MASTER TL-D Reflex

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500559531
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25


EAN/UPC - Kutu	8711500559548
----------------	---------------

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

