



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Dette TL-D- lysrør(diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	160
Lysytelse	1 580 lm
Fargebetegnelse	Gul
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Spenning (nom.)	103 V
Spenning (nom.)	103 V


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	44 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Fullstendig produktnavn	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Full EOC	871150072751040
Lokal kodebeskrivelse	3831241
Bestillingskode	928048501605
Materialenr. (12NC)	928048501605

TL-D Colored

Lokal bestillingskode	3831241
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500727510
SAP-teller – pakker per utvendige	25


EAN/UPC – boks	8711500727527
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

