



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrazać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	170	Kształt bańki	T8
Strumień Świetlny	4 300 lm		
Oznaczenie koloru	Zielony (G)	Certyfikaty i zastosowania	
		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Zużycie energii	36,0 W	Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Lamp Current (Nom)	0,440 A	Pełna nazwa produktu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Napięcie (Nom)	103 V	Full EOC	871150064300140
Napięcie (Nom)	103 V	Kod zamówienia	64300140

## TL-D Colored

Materiał Nr (12NC)	928048501705
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500643001
Numerator - Packs per outer box	25

EAN/UPC – Opakowanie	8711500643018
----------------------	---------------

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

