



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

This TL-D lamp (tube diameter 26 mm) helps to create special effects and atmospheres or attract attention by using red, green, blue and yellow light. Apart from using the specific colors, it is also possible to mix the colors to create white light. This lamp offers a high light output, thanks to the use of basic powders. Application areas include shops and showrooms, bars and restaurants, demonstration areas, sign lighting and entertainment stores.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                        |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kapak Tabanı                          | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| %50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 15.000 h                        |
| Işık Teknik Ayrıntıları               |                                 |
| Renk Kodu                             | 170                             |
| Işık Akısı                            | 4.300 lm                        |
| Renk Kodlaması                        | Yeşil (G)                       |
| Çalıştırma ve Elektrik                |                                 |
| Güç Tüketimi                          | 36,0 W                          |
| Lamba Akımı (Nom)                     | 0,440 A                         |
| Voltaj (Nom)                          | 103 V                           |
| Voltaj (Nom)                          | 103 V                           |


| Kontroller ve Dim Etme       |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dim Edilebilir               | Evet                          |
| Mekanik ve Muhafaza          |                               |
| Lamba Biçimi                 | T8 [26 mm (T8)]               |
| Onay ve Uygulama             |                               |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)      | 1,7 mg                        |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 42 kWh                        |
| Ürün Verileri                |                               |
| Sipariş ürün adı             | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 |
| Tam ürün adı                 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 |
| Tam ürün kodu                | 871150064300140               |
| Sipariş kodu                 | 64300140                      |
| Malzeme No. (12NC)           | 928048501705                  |

## TL-D Colored

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1             |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8711500643001 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 25            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Kutu | 8711500643018 |
|----------------|---------------|

### Boyutlu çizim



| Product                          | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 36W Green<br>1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

