



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

TL-D-lyskilden gjør at kjøttprodukter og bakerivarer ser ferskere og mer innbydende ut. Den kan brukes til belysning av mat i slakterier, bakerier, supermarkeder osv.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	79
Lysytelse	1 750 lm
Fargebetegnelse	Mat
Korrelert fargetemperatur (nom)	3800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	49 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	74
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Spenning (nom.)	103 V
Spenning (nom.)	103 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Full EOC	871150070622540
Lokal kodebeskrivelse	3821654
Bestillingskode	928048502043
Materialenr. (12NC)	928048502043
Lokal bestillingskode	3821654
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500706225

MASTER TL-D Food


SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500613127

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

