



TL-D Standard

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Le lampade TL-D Standard Colours (diametro 26 mm) creano atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda. Lampade con efficacia e resa dei colori moderate.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	33-640
Flusso luminoso	2.850 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4100 K
Indice di resa cromatica (CRI)	63
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A
Tensione (Nom)	103 V
Tensione (Nom)	103 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Nome completo prodotto	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150095045140
Descrizione codice locale	BAN
Codice d'ordine	95045140
Codice materiale (12NC)	928048503312
Codice locale	BAN
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500950451
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500950468


TL-D Standard

Disegno tecnico





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Durata




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

TL-D Standard

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

