



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Lavtrykssvølvlysildler (lysstofrør) med en indvendig kappe belagt med et fluorescerende pulver, der udsender langbølget UV-stråling til magnetisering af luminescens

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Driftslevetid (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	108 [08 lead free glass]
Farvebetegnelse	Blacklightblå
Drift og el	
Strømforbrug	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,44 A
Spænding (nom.)	103 V
Spænding (nom.)	103 V
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T26 [T 26 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,0 mg

UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	9,5 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL-D 36W BLB 1SL/25
Det fulde produkt navn	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Beskrivelse af lokal kode	2051125547
Ordrekode	95115140
Materialenr. (12NC)	928048510805
Lokal ordrekode	2051125547
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500951151
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

