



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue lamps are low-pressure mercury-vapor fluorescent lamps. They have an inner envelope coated with a fluorescent powder that emits long-wave UV radiation to excite luminescence.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	108 [08 lead free glass]
Renk Kodlaması	Blacklight Blue
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	36 W
Lamba Akımı (Nom)	0,44 A
Voltaj (Nom)	103 V
Voltaj (Nom)	103 V
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T26 [T 26 mm]

Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,0 mg
UV	
UV-A Işıması 100 sa (IEC)	9,5 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TL-D 36W BLB 1SL/25
Tam ürün adı	TL-D 36W BLB 1SL/25
Tam ürün kodu	871150095115140
Sipariş kodu	95115140
Malzeme No. (12NC)	928048510805
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500951151
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

