



TUV T8

TUV 36W SLV/6

kisnyomású higanygőz lámpák köralakú üveg búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Színkód	TUV
Színmegjelölés	- [Nincs megadva]
Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	15 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36 W
Fényforrás árama (névleges)	0,44 A
Feszültség (névleges)	103 V
Feszültség (névleges)	103 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T26 [T 26 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg

UV	
UV-C sugárzás 100 óra után	16,4 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TUV 36W SLV/6
Teljes terméknev	TUV 36W SLV/6
Full EOC	871150061854210
Rendelési kód	61854210
Cikkszám (12NC)	928048604003
Helyi kód	TUV36
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500618542
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500618559


TUV T8

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

