



MASTER TL-D Reflex Eco

MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Reflex κατευθύνει το περισσότερο φως εκεί όπου το χρειάζεστε, χάρη σε έναν εσωτερικό καθρέπτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχετε το ίδιο επίπεδο φωτισμού, ενώ χρησιμοποιείτε μόνο το μισό αριθμό λαμπτήρων στο φωτιστικό. Είναι επομένως εξαιρετικά κατάλληλος για χρήση σε φωτιστικά με ένα μόνο απλό καθρέπτη ή χωρίς καθόλου καθρέπτη.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	5.240 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	89,6 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	58,5 W


Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,670 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ανακλαστήρας
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	68 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MST TL-D Reflex 58W/840 1SLV/25

MASTER TL-D Reflex Eco

Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055962340
Κωδικός παραγγελίας	55962340
Αρ. υλικού (12NC)	928048908479
Τοπικός κωδικός	TLD58W/84RFL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500559623
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500559630

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex Eco

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

