



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Reflex-lamp richt het meeste licht naar waar u het nodig hebt, dankzij een interne reflector. Dit resulteert in hetzelfde verlichtingsniveau terwijl slechts de helft van het aantal lampen in de armatuur wordt gebruikt. Hij is daardoor uiterst geschikt voor gebruik in armaturen zonder of met slechts een eenvoudige reflector, hoofdzakelijk te vinden in de industrie en in winkels/supermarkten

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	5.240 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,6 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	58,5 W
Lampstroom (nom.)	0,670 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	68 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST TL-D Reflex 58W/840 1SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055962340
Bestelcode	55962340
Materiaalnr. (12NC)	928048908479

MASTER TL-D Reflex

Lokale code	TLD58W840R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500559623
Numerator - Dozen per buitendoos	25


EAN/UPC - Case	8711500559630
----------------	---------------

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

