



# MASTER TL-D Reflex

## MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Reflex została wyposażona w wewnętrzny odbłyśnik, dzięki czemu większość strumienia świetlnego kieruje w dokładnie wyznaczone miejsce. W efekcie ten sam poziom oświetlenia można uzyskać przy połowie liczby lamp w oprawie. Dlatego lampa nadaje się przede wszystkim do opraw o prostym odbłyśniku lub w ogóle pozbawionych odbłyśnika.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 15 000 h                        |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                 |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K]              |
| Strumień Świetlny                       | 5 240 lm                        |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW)              |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K                          |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 89,6 lm/W                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | >80                             |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                                 |
| Zużycie energii                         | 58,5 W                          |
| Lamp Current (Nom)                      | 0,670 A                         |


| Układy sterowania i ściemnianie           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Z możliwością przyciemniania              | Tak                               |
| Mechanika i korpus                        |                                   |
| Wykończenie żarówki                       | Reflektor                         |
| Kształt bańki                             | T8 [26 mm (T8)]                   |
| Certyfikaty i zastosowania                |                                   |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 5,0 mg                            |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 68 kWh                            |
| Dane techniczne produktu                  |                                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25  |
| Pełna nazwa produktu                      | MASTER TL-D Reflex 58W/840 1SL/25 |
| Full EOC                                  | 871150055962340                   |
| Kod zamówienia                            | 55962340                          |
| Materiał Nr (T2NC)                        | 928048908479                      |

MASTER TL-D Reflex

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711500559623 |
| Numerator - Packs per outer box | 25            |


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500559630 |
|----------------------|---------------|

Rysunki techniczne




| Product                          | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25 | 28 mm   | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

## MASTER TL-D Reflex

### Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 58W/840 1 SLV/25

