



# MASTER TL-D special commerce

## MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


|                                          |                                 |                                    |                                |       |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Informations générales</b>            |                                 | <b>Tension (nom.)</b>              |                                | 111 V |
| Culot                                    | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | <b>Commandes et gradation</b>      |                                |       |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)  | 15'000 h                        | Variation de l'intensité lumineuse | Oui                            |       |
| <b>Données techniques de l'éclairage</b> |                                 | <b>Mécanique et boîtier</b>        |                                |       |
| Code couleur                             | 79                              | Forme de la lampe                  | T8                             |       |
| Flux lumineux                            | 2'800 lm                        | <b>Approbation et application</b>  |                                |       |
| Désignation de la couleur                | Industrie alimentaire           | Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 5.0 mg                         |       |
| Température de couleur corrélée (nom.)   | 3800 K                          | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 69 kWh                         |       |
| Efficacité lumineuse (nominale)          | 48 lm/W                         | <b>Données du produit</b>          |                                |       |
| Indice de rendu de couleur (IRC)         | 74                              | Nom du produit de la commande      | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 |       |
| <b>Fonctionnement et électricité</b>     |                                 | Nom de produit complet             | MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25 |       |
| Consommation électrique                  | 58.5 W                          | Code EOC                           | 871150070623240                |       |
| Courant lampe (nom.)                     | 0.670 A                         |                                    |                                |       |
| Tension (nom.)                           | 111 V                           |                                    |                                |       |

# MASTER TL-D special commerce

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Code de commande         | 70623240      |
| Code 12NC                | 928049002043  |
| Code de commande local   | TLD58/79      |
| Quantité par pack        | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500706232 |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 25            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500613165 |

## Schéma dimensionnel




| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 28 mm   | 1'500 mm | 1'507.1 mm | 1'504.7 mm | 1'514.2 mm |

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

MASTER TL-D special commerce

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

