



TL-D Standard Colours

TL-D 58W/54 1SL/25

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	54-765
Fluxo luminoso	4.000 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6200 K
Color rendering index (CRI)	72
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	58,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,670 A
Tensão (Nom.)	111 V
Tensão (Nom.)	111 V


Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	68 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-D 58W/54 1SL/25
Nome do produto completo	TL-D 58W/54 1SL/25
Full EOC	872790091864900
Descrição do código local	LAMPADA FLUORESCENTE 58W COR 765
Código de encomenda	928049005481
Nº do material (12NC)	928049005481

TL-D Standard Colours

Código local	TLD58W/765-LD
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900918649
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25


EAN/UPC – caixa	8727900918656
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/54 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/54 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25

TL-D Standard Colours

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25

