



TUV T8

TUV 55W HO 6PK

Les lampes TUV T8 sont des lampes UVC (germicides) à double embout utilisées dans les unités professionnelles de désinfection de l'air et de l'eau. Les lampes TUV T8 offrent un rayonnement UV presque constant sur toute leur durée de vie, pour une sécurité maximale de la désinfection et un système de haute efficacité. De plus, elles ont une longue durée de vie fiable, ce qui permet de planifier l'entretien à l'avance.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Données du produit


Renseignements généraux		Tension (nom.)	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	86 V	
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Mécanique et boîtier	
Données techniques sur l'éclairage		Forme de l'ampoule	
Code de couleur	TUV	T26 [T 26 mm]	
Désignation de couleur	– [Non spécifié]	Approbation et utilisation	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	
Fonctionnement et électricité		2,0 mg	
Consommation	54 W	UV	
Courant de la lampe (nom.)	0,765 A	Rayonnement UV-C à 100 h	
Tension (nom.)	86 V	19,7 W	
Données de produit		Données de produit	
		Nom du produit de la commande	
		TUV 55W HO 1SL/6	

TUV T8

Nom complet du produit	TUV 55W HO 6PK
Full EOC	871150061866510
Code de commande	376343
Numéro de matériau (12 N.C.)	928049504003
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500618665
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	8711500618672

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV 55W HO 1SL/6

