



TUV TL & TL-D

TUV TL-D 95W HO SLV/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок эксплуатации (ном.)	8 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	60 В
Ток лампы (ном.)	0,620 А
Напряжение (ном.)	124 Вт
Напряжение (ном.)	124 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [T 26 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	22,5 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV TL-D 95W HO SLV/25
Полное название продукта	TUV TL-D 95W HO SLV/25
Полный код продукта	871150089392540
Код заказа	928049804006
Материал № (12NC)	928049804006
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500893925
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500893932


TUV TL & TL-D

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV TL-D 95W HO SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV TL-D 95W HO SLV/25

