



MasterColor CDM-R Elite

MASTERColor CDM-R Elite 35W/930 E26/24 PAR20 10D

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. Les lampes à halogénure métallisé MasterColor diffusent une lumière blanche uniforme et ont un rendu de couleur plus élevé que les sources à halogénure métallisé standard pour les éclairages architecturaux. Les lampes MasterColor CDM Elite PAR30L de Philips offrent un rendement similaire aux lampes de la famille MasterColor Elite de forme PAR30L familière.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux			
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Angle du faisceau (nom.)	10 °
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Intensité lumineuse (nom.)	26 000 cd
Cycle de commutation	1 350	Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h	Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,437
		Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,400
		Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
		Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W
		Indice de rendu des couleurs (IRC)	91
		Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	80 %
Données techniques sur l'éclairage			
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]		

MasterColor CDM-R Elite

Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	2 100 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	39,0 W
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	120 s
Tension (nom.)	88 V
Tension (nom.)	88 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR20 [PAR 2,5 po/63 mm]
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	43 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D
Nom complet du produit	MASTERColor CDM-R Elite 35W/930 E26/24 PAR20 10D
Code de commande	434183
Numéro de matériau (12 N.C.)	928050000615
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677434182
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677434187

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D

MasterColor CDM-R Elite

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR20 10D

