



Espectáculo MSR

MSR 4000 HR 1CT/1

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G38 [G38]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	300 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	331.200 lm
Flujo luminoso	368.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	304
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	310
Temperatura de color correlacionada (Nom)	7270 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Longitud de arco O (nom.)	20,0 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	4.000 W

Corriente de lámpara (nom.)	25,8 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR 4000 HR 1CT/1
Nombre completo del producto	MSR 4000 HR 1CT/1
Full EOC	872790092676700
Código de pedido	92676700
Código 12NC	928050405114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900926767
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900926774


Espectáculo MSR

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000	77 mm	20,0	141 mm	143 mm	142	255 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/1		mm			mm			mm	

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 4000 HR 1CT/1

