



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit


| Informations générales                  |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                   | E27 [E27]                            |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Nombre de cycles d'allumage             | 1'350                                |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15'000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      |
| Code couleur                            | 942 [CCT of 4200K]                   |
| Angle du faisceau (nom.)                | 30 degré(s)                          |
| Intensité lumineuse (nom.)              | 5'900 cd                             |
| Désignation de la couleur               | Blanc froid (CW)                     |
| Coordonnée chromatique X                | 0.378                                |
| Coordonnée chromatique Y                | 0.374                                |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 4200 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 58 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 91                                   |

| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 73 %                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)      | 2'000 lm                     |
| Fonctionnement et électricité                    |                              |
| Consommation électrique                          | 39.0 W                       |
| Temps de chauffe à 60 %                          | 120 s                        |
| Tension (nom.)                                   | 92 V                         |
| Tension (nom.)                                   | 92 V                         |
| Commandes et gradation                           |                              |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non                          |
| Mécanique et boîtier                             |                              |
| Finition ampoule                                 | Transparent                  |
| Forme de la lampe                                | PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm] |


# MASTERColour CDM-R Elite

| Approbation et application         |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 4.7 mg                                         |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 43 kWh                                         |
| Données du produit                 |                                                |
| Nom du produit de la commande      | MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D           |
| Nom de produit complet             | MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D |

## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC                   | 871829165151200 |
| Code de commande           | 65151200        |
| Code 12NC                  | 928050700630    |
| Quantité par pack          | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718291651512   |
| Conditionnement par carton | 12              |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291651529   |


| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D | 65 mm   | 95 mm   |




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

