



# HPL-N

## HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24

Стандартные ртутные лампы высокого давления

### Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация                   |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Цоколь                             | E27 [E27]                               |
| Рабочее положение                  | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 16 000 часов                            |

| Технические характеристики освещения        |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Код цвета                                   | 542 [CCT of 4200K]  |
| Обозначение цвета                           | Холодный белый (CW) |
| Координата цветности X (ном.)               | 370                 |
| Координата цветности Y (ном.)               | 366                 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4200 K              |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 44,5 лм/В           |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | 45                  |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Энергопотребление                               | 80,0 В |
| Напряжение (ном.)                               | 115 Вт |
| Напряжение (ном.)                               | 115 Вт |

| Системы управления и регулировка яркости света |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Возможность диммирования                       | Нет |

| Механические компоненты и корпус |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Финишная обработка колбы         | Стекло с покрытием  |
| Материал колбы                   | Легкоплавкое стекло |
| Форма колбы                      | BF70 [BF 70 мм]     |


| Соответствие требованиям и область применения |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 14,0 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч              | 88 kWh  |

| Данные об изделии                  |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Название продукта для заказа       | HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24 |
| Полное название продукта           | HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24 |
| Полный код продукта                | 871150017997530             |
| Код заказа                         | 928051007360                |
| Материал № (12NC)                  | 928051007360                |
| Нумератор — количество на упаковку | 1                           |
| EAN/UPC — продукт/короб            | 8711500179975               |

HPL-N


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 24            |
| EAN/UPC — короб                       | 8711500179982 |

Чертеж размеров




| Product                     | D (max) | C (max) |
|-----------------------------|---------|---------|
| HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24 | 71 mm   | 155 mm  |

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24

Срок службы



Life Expectancy Diagram - HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 80W/542 E27 SG 1SL/24

