



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	E27 [E27]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.350 lm
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Consumo energetico	39,0 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Tensione (Nom)	92 V
Angolo del fascio (Nom)	30 °	Tensione (Nom)	92 V
Intensità luminosa (Nom)	7.800 cd	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,373	Meccanica e corpo	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,369	Finitura lampadina	Trasparente
Temperatura del colore correlata	4200 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	90		

MASTERColour CDM-R Elite

Forma lampadina	PAR30L [PAR 3,75"/95 mm lunga]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D
Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D



Full EOC	871829165153600
Codice d'ordine	65153600
Codice materiale (12NC)	928051100630
Codice locale	ELITER3530842
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291651536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291651543

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durata



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

