



MASTERColour CDM Refletores

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Lâmpada reflectora compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.350
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Intensidade luminosa (Nom.)	7.800 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,373
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,369
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	68 lm/W
Color rendering index (CRI)	90

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	2.350 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	39,0 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	92 V
Tensão (Nom.)	92 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

MASTERCLOUR CDM Refletora

Formato da lâmpada	PAR30L [PAR 3,75 polegadas/95 mm de comprimento]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	43 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D
Nome do produto completo	MASTERCLOUR CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D



Código do produto completo	871829165153600
Código de encomenda	65153600
N.º material (12NC)	928051100630
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291651536
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718291651543

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERCcolour CDM Refletora

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

