



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	75 % 4.500 lm
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	1.350	Consommation électrique	73,0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	90 V
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Tension (nom.)	90 V
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Commandes et gradation	
Intensité lumineuse (nom.)	48.000 cd	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0,372	Finition ampoule	Transparent
Coordonnée chromatique Y	0,369		
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	92		

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	80 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D



Code EOC	871829165165900
Code de commande	65165900
Code 12NC	928052900630
Code de commande local	CDMRE70W42P30L1
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651659
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291651666

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour – MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D


Light Distribution Diagram – MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

