



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Spredningsvinkel (nom.)	30 °
Lysstrøm	4.500 lm
Lysstyrke (nom.)	13.500 cd
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0.371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0.366


Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	71 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	75 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	4.500 lm
Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERC colour CDM-R Elite

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

