



# MASTERColour CDM-R Elite



## MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

### Produkt data


| Generelle oplysninger           |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                             | E27                                       |
| Driftsposition                  | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Skiftecyklus                    | 1.350                                     |
| Lysstrømsmålingsreference       | Narrow Cone                               |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)    | 15.000 t                                  |
| Lysteknisk                      |                                           |
| Farvekode                       | 942 [CCT of 4200K]                        |
| Spredningsvinkel (nom.)         | 40 °                                      |
| Lysstrøm                        | 4.500 lm                                  |
| Lysstyrke (nom.)                | 9.800 cd                                  |
| Farvetegnelse                   | Kold hvid (CW)                            |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,371                                     |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,366                                     |

| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 4200 K   |
|----------------------------------------------|----------|
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 71 lm/W  |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 92       |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 75 %     |
| Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)            | 4.500 lm |
| Drift og el                                  |          |
| Strømforbrug                                 | 73,2 W   |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 120 s    |
| Spænding (nom.)                              | 90 V     |
| Spænding (nom.)                              | 90 V     |
| Lysstyringssystemer og dæmpning              |          |
| Dæmpbar                                      | Nej      |




# MASTERColour CDM-R Elite

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

