



HPL-N

HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

Szabványos nagynyomású higanylámpa

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagynyomású higanylámpákkal való használatra tervezett előtéttel való használatra
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h
Technikai adatok	
Színkód	542 [CCT of 4200K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	384
Színérték Y koordinátája (névleges)	384
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	55 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	50
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	400,0 W
Feszültség (névleges)	140 V


Feszültség (névleges)	140 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	ED120 [ED 120 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	72 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	440 kWh
Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
Teljes terméknév	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
Full EOC	871150018045210
Rendelési kód	18045210
Cikkszám (12NC)	928053507422

HPL-N

Helyi kód	HPLN400
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500180452
Számláló – csomag külső dobozonként	6

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500180469
----------------------------	---------------

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6	122 mm	290 mm


Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

Élettartam



Life Expectancy Diagram - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

