



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Die CosmoPolis vereint lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht in sich und ist somit die beste Wahl in der konventionellen Außenbeleuchtung. Die CosmoPolis CPO-TT verfügt über einen herkömmlichen E27-/E40-Sockel, der es ermöglicht, bestehende Leuchtensysteme einfach durch das CosmoPolis System (CPO-TT sowie EVG) zu ersetzen.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit geeignetem elektronischem Vorschaltgerät verwenden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC 61167, IEC 62035)
- E27 Lampenfassungen und andere Teile in der Leuchte sollten so konzipiert werden, dass sie der Zündspannung des elektronischen Vorschaltgeräts standhalten (spezifiziert mit 5-kV-Zündimpuls)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40 [E40]
Betriebsstellung	P20 [Parallel +/-20D oder horizontal (HOR)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	32'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	628 [CCT of 2800K]


Lichtstrom	16'400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.447
Farbkoordinate Y (nom.)	0.4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	116.31 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	68

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Bogenlänge O (Nom)	23 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	141.0 W
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46 [T 46 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	3.9 mg


Quecksilbergehalt (Nom)	3.90 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	141 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473309
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Gesamt-Produktcode	871829169032000
Bestellcode	69032000
Material-Nr. (12NC)	928060309227
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291690320
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291690337

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47 mm	46 mm	23 mm	132 mm	211 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

