



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

La nueva generación de lámparas tubulares de halogenuros metálicos usada en exteriores. Ofrece una eficiente y agradable luz blanca.

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico adecuados
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC 61167, IEC 62035)
- Los portalámparas E27 y otras piezas de luminarias deben diseñarse para soportar la tensión de arranque del equipo de control electrónico (con un impulso de arranque nominal de 5 kV)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E40 [E40]	Longitud de arco O (nom.)	14 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	315,0 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	94 V
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	94 V
Código de color	942 [CCT of 4200K]	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Regulable	Sí
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,362	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,375	Acabado de la bombilla	Transparente
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	90		

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	25 mg
Consumo energético kWh/1000 h	347 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40
Nombre completo del producto	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40


Full EOC	871829169107500
Código de pedido	69107500
Código 12NC	928060509227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291691075
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291691082

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40	47 mm	46 mm	14 mm	162 mm	257 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

