



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40

Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique adapté.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC 61167, IEC 62035)
- Les supports de lampe E27 et autres pièces dans les luminaires doivent être conçus de manière à résister à la tension d'allumage de l'appareillage de contrôle électronique (à une impulsion d'amorçage de 5 kV)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Longueur d'arc O (nom.)	
Culot	E40 [E40]	14 mm	
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32.000 h	Consommation électrique	60,0 W
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	89,5 V
Code couleur	628 [CCT of 2800K]	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Coordonnée chromatique X	456	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	411	Finition ampoule	Transparent
Efficacité lumineuse (nominale)	118 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	70		

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Forme de la lampe	T46 [T 46 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	66 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40
Nom de produit complet	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40
Code EOC	871869649764700



Code de commande	49764700
Code 12NC	928061209227
Code de commande local	CPOTTX60W628E40
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696497647
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696497654

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40	47 mm	46 mm	14 mm	132 mm	211 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40


Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40

