



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Pro světelné zdroje 50 W používejte pouze elektronické předřadníky Philips
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	GU6.5 [GU6.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,375

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,370
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Délka oblouku O (jmen.)	5,2 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	39,0 W
Napětí (jmen.)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



Napětí (jmen.)	90 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Životnost



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

