



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου, μονού άκρου με κεραμικό σωλήνα, πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Για την ισχύ 50W χρησιμοποιείτε μόνο με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας Philips
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU6.5 [GU6.5]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	942 [CCT of 4200K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,375
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,370

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	96 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	5,2 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,0 W
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Σχήμα λαμπτήρα T13.3 [T 13,3 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 4,7 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 43 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5
ICT

Πλήρες όνομα προϊόντος MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
35W/942 GU6.5 ICT

Full EOC 871829125349500

Κωδικός παραγγελίας 25349500

Αρ. υλικού (12NC) 928062305130

Τοπικός κωδικός CDM-TM35W/842


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8718291253495

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12


EAN/UPC - Κιβώτιο 8718291253501

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 ICT	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 ICT




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 ICT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

