



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Lâmpada mini de descarga de iodetos metálicos em cerâmica de extremidade única, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- Para 50 W, utilizar apenas com controlo electrónico da Philips
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU6.5 [GU6.5]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,375
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,370


Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	96 lm/W
Color rendering index (CRI)	90
Comprimento de oscilação O (Nom.)	5,2 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	39,0 W
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini


Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T13.3 [T 13,3 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	43 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

