



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W y 70 W también pueden usar equipos electromagnéticos.
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G12 [G12]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,373
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,369
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	91
Longitud de arco O (nom.)	8,5 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	100 W
Voltaje (nom.)	88 V
Voltaje (nom.)	88 V

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-T Elite

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	110 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT
Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT



Full EOC	871829123178300
Código de pedido	23178300
Código 12NC	928064205131
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291231783
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291231790

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

