



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G12 [G12]	91	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Longueur d'arc O (nom.)	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	8,5 mm	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Consommation électrique	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	100 W	
Coordonnée chromatique X	0,373	Tension (nom.)	
Coordonnée chromatique Y	0,369	88 V	
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	Tension (nom.)	
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W	88 V	
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	
		Non	

MASTERCoulour CDM-T Elite

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19 [T 19 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	110 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT
Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT


Code EOC	871829123178300
Code de commande	23178300
Code 12NC	928064205131
Code de commande local	CDMTE100W942
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291231783
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291231790

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

