



MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Strahlend weißes Licht und eine extrem lange Lebensdauer zeichnen die MASTERColour CDM-TC Evolution aus. Die einseitig gesockelte, extrem effiziente Keramik-Metallhalogenendampf-Entladungslampe eignet sich ideal für den Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Die Mehrzahl der Treiber ist mit CDM Evolution Lampen vollständig kompatibel. Die beste Leistung wird jedoch bei der Verwendung von Philips Treibern garantiert.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- CDM Evolution Lampen erfüllen IEC-Normen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschleißbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G8.5 [G8.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	25'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)


Farbkoordinate X (Nom)	0.427
Farbkoordinate Y (nom.)	0.388
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	5.5 mm

MASTERCoulour CDM-TC Evolution

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.0 W
Spannung (Nom)	97 V
Spannung (Nom)	97 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14 [T 14 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg




Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Gesamt-Produktcode	871829165125300
Bestellcode	65125300
Material-Nr. (12NC)	928064405131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651253
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651260

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	15 mm	5.5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

MASTERC colour CDM-TC Evolution

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

