



MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Lampe à décharge à halogénure métallisé, à culot simple, avec une efficacité et une longévité inégalés produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- La grande majorité des ballasts sont compatibles avec les lampes CDM Evolution. Toutefois, les ballasts Philips offrent les meilleures performances.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Les lampes CDM Evolution sont conçues pour répondre aux normes CEI
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G8.5 [G8.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	25'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0.427
Coordonnée chromatique Y	0.388

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	5.5 mm


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39.0 W
Tension (nom.)	97 V
Tension (nom.)	97 V

MASTERCoulour CDM-TC Evolution

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T14 [T 14 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5


Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Code EOC	871829165125300
Code de commande	65125300
Code 12NC	928064405131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651253
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291651260

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	15 mm	5.5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

MASTERCoulour CDM-TC Evolution

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

