



MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Jednostronnie trzonkowana ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyladowcza o największej skuteczności świetlnej i trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Zdecydowana większość stateczników współpracuje z lampami CDM Evolution. Jednakże najlepsze parametry gwarantuje użycie stateczników firmy Philips.
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampy CDM Evolution spełniają normy IEC
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	G8.5 [G8.5]	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,427
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,388
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	25 000 h	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Dane techniczne oświetlenia		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Długość łuku O (Nom)	5,5 mm
		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Zużycie energii	39,0 W

MASTERColour CDM-TC Evolution

Napięcie (Nom)	97 V
Napięcie (Nom)	97 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T14 [T 14 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh




Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Full EOC	871829165125300
Kod zamówienia	65125300
Materiał Nr (12NC)	928064405131
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291651253
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291651260

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	15 mm	5,5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

MASTERColour CDM-TC Evolution

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

