



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksviksølv- eller højtryksnatriumlyskilder med udvendige tænder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Fod	E40	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4200 K
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	94 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Buelængde O (Nom)	88
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t		12,4 mm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	842 [CCT of 4200K]	Strømforbrug	227,0 W
Lysstrøm	21.400 lm	Spænding (nom.)	127 V
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Spænding (nom.)	127 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366	Dæmpbar	Nej

MASTERColour CDM MW Eco

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Hårdt glas
Lyskildeform	T46

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	32 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	32,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	227 kWh
EPREL-registreringsnummer	473314

Produktdata

Ordreprodukt navn	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
-------------------	---


Det fulde produkt navn	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659681400
Beskrivelse af lokal kode	2052801190
Ordrekode	928070119230
Materialenr. (12NC)	928070119230
Lokal ordrekode	2052801190
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696596814
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696596821

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco
230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

