



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtrykskviksvøls- eller højtryksnatriumlyskilder med udvendige tænder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere.

### Produkt data



| Generelle oplysninger           |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Fod                             | E40                                          |
| Driftsposition                  | P45 [Parallel +/-45D eller horisontal (HOR)] |
| Lysstrømsmålingsreference       | Sphere                                       |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)    | 30.000 t                                     |
| Lysteknisk                      |                                              |
| Farvekode                       | 842 [CCT of 4200K]                           |
| Lysstrøm                        | 35.400 lm                                    |
| Farvebetegnelse                 | Kold hvid (CW)                               |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,371                                        |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,366                                        |

| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4200 K     |
|-----------------------------------|------------|
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 98,06 lm/W |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 88         |
| Buelængde O (Nom)                 | 11,9 mm    |
| Drift og el                       |            |
| Strømforbrug                      | 361,0 W    |
| Spænding (nom.)                   | 123 V      |
| Spænding (nom.)                   | 123 V      |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |            |
| Dæmpbar                           | Nej        |



## MASTERColour CDM MW Eco

### Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

