



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksviksølv- eller højtryksnatriumlyskilder med udvendige tænder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Fod	E40	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4200 K
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		89
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t	Drift og el	
Lysteknisk		Strømforbrug	228,5 W
Farvekode	842 [CCT of 4200K]	Spænding (nom.)	117 V
Lysstrøm	20.500 lm	Spænding (nom.)	117 V
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371	Dæmpbar	Nej
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366		

MASTERColour CDM MW Eco

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Belagt glas
Lyskildemateriale	Hårdt glas
Lyskildeform	B90

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	32 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	32,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	229 kWh
EPREL-registreringsnummer	473318

Produktdata

Ordreprodukt navn	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
-------------------	---


Det fulde produkt navn	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700
Beskrivelse af lokal kode	2052801174
Ordrekode	928070419830
Materialenr. (12NC)	928070419830
Lokal ordrekode	2052801174
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696596647
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696596654

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco
230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

