



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	X528
Θέση λειτουργίας	P5 [Παράλληλο +/-5D ή οριζόντιο (HOR)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	842 [CCT of 4200K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	370
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	370
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	105 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	72
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	108 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	2.040,0 W
Τάση (ονομ.)	235 V


Τάση (ονομ.)	235 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD40
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	194 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	2244 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Full EOC	871150020074700

MASTER MHN-LA

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MHNLA2KW4/842X
Κωδικός παραγγελίας	20074700
Αρ. υλικού (12NC)	928071305130
Τοπικός κωδικός	MHNLA2KW4/842X
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291548201
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500200747

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

