



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksskviksølvlysildere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	P75 [Parallel +/-75D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknik	
Farvekode	646 [CCT of 4600K]
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	375
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	385
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	95 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	63
Buelængde O (Nom)	89 mm


Drift og el	
Strømforbrug	1.980 W
Spænding (nom.)	130 V
Spænding (nom.)	130 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T100 [T 100 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	155 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2178 kWh

HPI-T

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Det fulde produktnavn	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Beskrivelse af lokal kode	2052001217
Ordrekode	18376745
Materialenr. (12NC)	928073609231
Lokal ordrekode	2052001217


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500183767
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8711500183774

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

HPI-T

Levetid



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

