



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Kvarc kisülőcsöves fémhalogén-lámpák átlátszó külső búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagynyomású higanylámpákkal való használatra tervezett előtéttel való használatra
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40
Működési helyzet	P75 [Párhuzamos +/-75D vagy vízszintes(HOR)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h
Technikai adatok	
Színkód	646 [CCT of 4600K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	375
Színérték Y koordinátája (névleges)	385
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	95 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	63
O ívhossz (névl.)	89 mm


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	1 980 W
Feszültség (névleges)	130 V
Feszültség (névleges)	130 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T100 [T 100 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	155 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	2178 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

HPI-T

Teljes terméknev	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Rendelési kód	18376745
Cikkszám (12NC)	928073609231
Helyi kód	HPIT2000
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500183767
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500183774

Méretezett rajza




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Élettartam



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

