



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Provozní poloha	P20 [Paralelní +/-20D nebo horizontální (HOR)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	542 [CCT of 4200K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	387
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	101 lm/W
Index podání barev (CRI)	59
Délka oblouku O (jmen.)	120 mm


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	1 980 W
Napětí (jmen.)	232 V
Napětí (jmen.)	232 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T100 [T 100 mm]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	256 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2178 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T

Celý název výrobku	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245
Objednací kód	20235245
Číslo materiálu (12NC)	928074209228
Místní kód	HPIT2000380
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500202352
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8711500202369

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Životnost



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

