

PHILIPS

Lighting



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	P20 [Παράλληλο +/-20D ή οριζόντιο (HOR)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	12.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	542 [CCT of 4200K]
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	387
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	101 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	59
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	120 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	1.980 W
Τάση (ονομ.)	232 V
Τάση (ονομ.)	232 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T100

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	256 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	2178 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T

Πλήρες όνομα προϊόντος	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HPI/T2KW/380V
Κωδικός παραγγελίας	20235245
Αρ. υλικού (12NC)	928074209228
Τοπικός κωδικός	HPI/T2KW/380V


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500202352
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500202369

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

