



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Halogenidové výbojky s horákom z kremikového skla s čírou vonkajšou bankou

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové výbojky
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	P20 [Paralelné +/-20 stupňov alebo horizontálne (HOR)]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	12 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	542 [CCT of 4200K]
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	387
Chromatická súradnica Y (nom.)	403
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	101 lm/W
Index podania farieb (CRI)	59
Dĺžka oblúka O (men.)	120 mm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	1 980 W


Napätie (nom.)	232 V
Napätie (nom.)	232 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T100 [T 100 mm]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	256 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	2178 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Úplný názov produktu	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Úplný kód produktu	871150020235245

HPI-T

Objednávkový kód	20235245
Č. materiálu (12NC)	928074209228
Miestny objednávkový kód	HPIT2000380
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500202352


Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8711500202369

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Životnosť



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

