



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Beyaz kavanozlu kuvars metal halide ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yüksek basınçlı cıvalı veya sodyumlu lambalar için tasarlanmış kontrol tertibatıyla kullanım içindedir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E40 [E40]
Çalışma Konumu	H15 [Asılı +/-15D veya Taban Yukarıda (BU)]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	645 [CCT of 4500K]
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	367
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	374
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	65

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	405 W
Voltaj (Nom)	125 V

Voltaj (Nom)	125 V
--------------	-------

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Kaplamalı cam
Lamba Biçimi	BD120 [BD 120 mm]

Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	67 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	446 kWh


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6
Tam ürün adı	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Tam ürün kodu	871150018252410
Sipariş kodu	18252410
Malzeme No. (12NC)	928074309891
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500182524


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8711500182531

Boyutlu çizim




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	122 mm	290 mm

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

