



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampf lampen oder Hochdruck-Natriumdampf lampen konzipierten Vorschaltgerät
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40 [E40]
Betriebsstellung	H15 [Hängemontage +/-15D oder Basis oben (Base Up, BU)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	645 [CCT of 4500K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom.)	367
Farbkoordinate Y (nom.)	374
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	4500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	65


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	395,0 W
Spannung (Nom)	125 V
Spannung (Nom)	125 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	ED120 [ED 120 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	67 mg

MASTER HPI Plus

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	434 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Gesamt-Produktcode	871150018111410
Bestellcode	18111410

Material-Nr. (12NC)	928074709891
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500181114
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500181121

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121,5 mm	284 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

