




MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Kvarccsöves fémhalogén-lámpák opál külső búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltérése esetén
- Nagynyomású higany- vagy nátriumlámpákhoz tervezett kapcsolóberendezéssel együtt használható
- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon posztvót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	H15 [Függesztett +/-15D vagy talppal felfelé (BU)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	20 000 h
Technikai adatok	
Színkód	645 [CCT of 4500K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	367
Színérték Y koordinátája (névleges)	374
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	65
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	395,0 W


Feszültség (névleges)	125 V
Feszültség (névleges)	125 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrásbúra formája	ED120 [ED 120 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	67 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	434 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Teljes terméknev	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Full EOC	871150018111410
Rendelési kód	18111410
Cikkszám (12NC)	928074709891
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500181114
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500181121

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121,5 mm	284 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

